

[溶接用かぶり面] “ラピッドガラスゴーグル”



自分に合ったレンズを入れてゴーグル内に装着すれば、近視・遠視、老眼の方も使用できる。

IS-RGG1

ワーカーズの目をすばやく守る!!  
超軽量ゴーグル登場




ゴーグル別売。

ゴーグル別売。

溶接フード  
IS-RGGF  
発注コード 443-7691  
メーカー希望小売価格 [1枚]  
税抜¥7,000  
オレンジブック価格 [1枚]  
(5%)¥5,513(8%)¥5,670

溶接マスク  
IS-RGGM  
発注コード 443-7705  
メーカー希望小売価格 [1枚]  
税抜¥4,500  
オレンジブック価格 [1枚]  
(5%)¥3,544(8%)¥3,645



遮光前  
遮光後  
ガラスは、自動でアーク光を感知。1/25000秒で遮光する。



狭い現場でも快適な作業。



超軽量・コンパクト、高いフィット感で作業快適。

NEW

“ラピッドガラスゴーグル”

品番 IS-RGG1  
発注コード 433-5082  
メーカー希望小売価格 [1個] 税抜¥45,000  
オレンジブック価格 [1個] 税込  
(5%)¥35,438(8%)¥36,450  
●遮光濃度・遮光感度5段階調整 ●サンガラスモード2段階調整 ●電源3Vリチウム電池 (CR2032×2個) 付属 ●遮光前: #3 ●遮光後: #5~#13 ●製造国: 韓国  
○オレンジブック2014 2-2584 をご参照ください

2万5千分の1秒で自動遮光  
こちらの溶接作業用遮光ガラスは、140gという超軽量を実現した、画期的なゴーグルタイプである。フルフェイス型や手持ち型と比べて、装着が簡単なものももちろんのこと、フィット性が高く、軽量なことで作業時のストレスは激減するはずだ。  
高性能ガラスは、アーク光に対して2万5千分の1秒で自動的に遮光、いつでも作業に入ることができる。通常時は視界の良い #3・0の明るさで、溶接時は #5・13の5光度に合わせて遮光してくれる。グラインダー加工時やレーザー加工時に最適なサンガラスモードも搭載。作業の幅を大きく広げてくれるアイテムだ。

オレンジブック



ご注文はWEBへ!!

※メーカーカタログは発注コード **800-4081** にてご請求頂けます。

メーカーから一言

現場の声に伝える  
総合メーカーです

工具事業部 取締役 事業部長  
三枝 大介さん



同社のケーブル延長ウインチは、電線・通線工事で高いシェアを誇る。

商品についてのお問い合わせ  
TEL.029-869-1212

メーカーホームページ検索ワード

育良精機