

エコビック50 ATL-50シリーズ

500Wバラストレス水銀灯の明るさを
1/10の消費電力で実現!



「エコビック50」を採用した投光器「ATL-50」シリーズは頑丈なU字フレームとバイスが付属する。

IP65の防塵・防滴仕様で屋外でも安心して使える。

L50W-E39-5000K

500W白熱球と同等の明るさで、消費電力は1/10の50Wを実現。

ポッキンプラグタイプATL-E5005
発注コード 437-5793
メーカー希望小売価格[1台]オープン
オレンジブック価格[1台]税込
(5%)¥40,163(8%)¥41,310

ATL-5005

注意
プラグは100V専用です。200Vでご利用の際には変更してください。

NEW

修理可能

LED替球

品番 L50W-E39-5000K

発注コード 437-5831

メーカー希望小売価格[1個]オープン

オレンジブック価格[1個]税込

(5%)¥36,225(8%)¥37,260

●適合本体:ATL50W ●球寿命:40000時間 ●製造国:台湾

○オレンジブック2014 2-2652 をご参照ください



ATL-5005使用例

NEW

修理可能

防雨2Pプラグタイプ

品番 ATL-5005

発注コード 437-5777

メーカー希望小売価格[1台]オープン

オレンジブック価格[1台]税込

(5%)¥38,981(8%)¥40,095

●明るさ:4400lm ●電源:100/200V ●消費電力(100/200V):53W/52W ●標準消費電力料金:1.166円/h ●製造国:日本

○オレンジブック2014 2-2652 をご参照ください

屋外で活躍する
IP65の防滴仕様

「エコビック50」は、口金のサイズが500W白熱球と同じLED電球。500W白熱球と同等の明るさを、その1/10の消費電力で実現。従来の投光器や作業灯を持つユーザーは乗り換えの方がダサいお得なのだ。また、この省エネ化は屋外での使用も想定したもので、今までより小さな発電機で動かせる。

白熱球がガラス製なのに対して、これはポリカーボネート製のため、割れる心配もない。また、タフな使用環境を想定してIP65の防滴仕様となっている。なお、このLEDを採用した投光器「ATL-50」シリーズも展開中だ。

に 日動工業株式会社 「1980年創業の電工下ラム、照明器具、溶接機、トランスなどを製造販売」