

より線・単線接続可能コネクタ WFシリーズ

レバー操作でワンタッチ結線
世界のWAGOの技術が生きる


単線・より線の混在使用もOK
配線工事などで電線をつなぐ場合、コネクタには圧着工具で留めたりネジで固定するタイプがあるが、「ワゴワンタッチコネクタ WFシリーズ」はスプリング式。電線をむき出し、レバーを押し上げて電線を差し込み、あとはレバーを下げるだけでOKだ。単線、より線の混在使用もできる。



盤内中継用に



ダウンライト・照明器具に



ジョイントボックスに

電線数は2・3・5本のタイプがあり、屋内配線・工場内配線・電源分岐、セリサ中継など幅広い用途に使える。世界で初めてスプリング式コネクタを開発した同社のスプリングはゆるみがなく、高い信頼を得ており、商品にもその技術が生きている。

結線の方法(単線・より線 共通)



レバーを押し上げ1本ずつ突き当たるまで差し込む。(一度に全部のレバーを上げない)

レバーを押し下げれば結線の完了(指はさみに注意)

電線を軽く引っ張り、抜けないことを確認する。



WF-2PK (2本タイプ)



WF-3PK (3本タイプ)



WF-5PK (5本タイプ)

NEW **RoHS**
より線・単線接続可能コネクタ WFシリーズ

品番 **WF-3PK**

発注コード **437-6323**

メーカー希望小売価格 [1パック] オープン

オレンジブック価格 [1パック] 税込

(5%) **¥756** (8%) **¥778**

- バック入数: 8個 ●電線数: 3本 ●適合電線(単線): φ0.65~2.0mm ●適合電線(より線): 0.08~3.5mm ●定格: 300V, 20A ●電線むき長さ: 10mm ●材質: 66ナイロン ●製造国: ドイツ


◎オレンジブック2014 1-2373 をご参照ください

オレンジブック

検索

ご注文はWEBへ!!

※メーカーカタログは発注コード **[801-2946]** にてご請求頂けます。



圧着端子不要で接続出来る「ケージクランプ®」。

商品についてのお問い合わせ
TEL.03-5627-2050

メーカーホームページ検索ワード

ワゴジャパン

「革新性」のあるWAGO製品を今後も日本に広めていきます。

メーカーから一言

スプリング式端子台の
マーケットリーダー
マーケティングサービス
マケティンクサービス
岡田 和久さん



WAGO社はドイツに本社を持つ端子台・コネクタ・オートメーション機器の専門メーカーです。製品ラインナップは25000種類以上に上ります。1951年の創業と同時に、スプリング式端子台を世界で初めて開発し、以来60年以上にわたり革新的な製品を提供、様々な発明を業界の標準にしました。1990年に設立されたワゴジャパンは、ドイツ・ワゴコンタクトニク社とスイス・ワゴコンタクトSA社から特許、製造ノウハウおよび商標の日本における専用実施権を取得し、ケージクランプ(スプリング圧によるねじなし結線方式)、差込コネクタ、エレクトロニクスモジュール等の製造・販売・輸出入を担っています。「高品質」・「独自性」・「革新性」のあるWAGO製品を今後も日本に広めていきます。