

EDM / SML-V 対応車種表

2012.3 制作 No.13 ☆=改訂時追加 / 修正

本表の車種は車速信号配線図が製品に付属し、「LC」欄の●印の車種はリミッター解除が可能です。

※1 ●印以外はリミッター解除できませんが他の機能はご使用いただけます。

マイナーチェンジ等により対応年月を満足していても、取付出来ない場合があります。

備考欄記号説明

M/T=マニュアル車	A/T=オートマチック車	T/C=ターボ車
------------	--------------	----------

About the Speed Limiter Remover

The Speed Limiter Remover shall work in only the car models which is marked ● at the LC table. ※ Other functions shall work in all listed car models.

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE		
		ZGM10/15G	2ZR-FAE		
		ZGM10/15W	2ZR-FAE		
	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE		
		ANM10/15W	1AZ-FSE		
	ZNM10G/10W	1ZZ-FE			
アクア	H23.12~	NHP10	1NZ-FXE		☆
アリオシ・プレミオ	H19.6~	ZRT261	3ZR-FAE		
		ZRT260/265	2ZR-FE		
		NZT260	1NZ-FE		
アルテツァ	H10.10~	SXE10	3S-GE	M/T A/T	●
アルファード ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE		
	H14.5~	ANH20/25W	2AZ-FE		
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE		
		NCP110/115	1NZ-FE		
	H14.5~	NCP61/65	1NZ-FE		
イブサム ヴァンガード	H13.5~	ACM21/26W	2AZ-FE		
		GSA33	2GR-FE		
		ACA33/38W	2AZ-FE		
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE		
		ZGE20/25G	2ZR-FAE		
		ZGE20/25W	2ZR-FAE		
		ANE10G/11W	1AZ-FSE		
	H15.4~	ZNE10/14G	1ZZ-FE		
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE		☆
		NSP130/135	1NR-FE		☆
		KSP130	1KR-FE		☆
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE		
		NCP95	2NZ-FE		
		SCP90	2SZ-FE		
		KSP90	1KR-FE		
		SCP13	2SZ-FE		
	H14.12~	NCP13	2SZ-FE		
		NCP13	1NZ-FE		
	H13.12~	NCP10/15	2NZ-FE		
		SCP10	1SZ-FE		
	H12.10~	NCP13	1NZ-FE		●
	H11.10~	NCP10	2NZ-FE		●
	H11.8~	NCP15	2NZ-FE		●
H11.1~	SCP10	1SZ-FE		●	
エスティマ	H18.1~	GSR50/55W	2GR-FE		
		ACR50/55W	2AZ-FE		
	H12.1~	MCR30/40W	1MZ-FE		●
	ACR30/40W	2AZ-FE			
エスティマ ハイブリッド	H18.6~	AHR20W	2AZ-FXE		
オーリス	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE		
		NZE151/154H	1NZ-FE		
カムリ	H23.9~	AVV50	2AR-FXE		☆
	H18.1~	ACV40/45	2AZ-FE		
カルディア	H14.9~	ST246W	3S-GE		
		AZT241/246W	1AZ-FSE		
		ZZT241W	1ZZ-FE		
カロラ アクシオ	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE		☆
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE		
	NZE141/144	1NZ-FE			
カロラ スバシオ	H13.5~	ZZE122/124N	1ZZ-FE		
		NZE121N	1NZ-FE		
		ZZE122/144G	2ZR-FAE		
カロラ フィールダー	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE		☆
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE		
	NZE141/144G	1NZ-FE			
	H16.4~	ZZE123G	2ZZ-GE		
	H12.8~	ZZE123G	2ZZ-GE	M/T A/T	●
		ZZE122/124G	1ZZ-FE		
		NZE121/124G	1NZ-FE		
カロラ ランクス・アレックス	H14.9~	ZZE122/124	1ZZ-FE		
H13.1~	ZZE123	2ZZ-GE			
	NZE121/124	1NZ-FE			
カロラ ルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE		☆
H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE			
	NZE151N	1NZ-FE			
	MCU20/25W	1MZ-FE			
クルーガー	H15.8~	NCP51/55V	1NZ-FE		
サクシード・ プロボックス	H14.7~	NCP58/59G	1NZ-FE		
		NCP50V	2NZ-FE		
		NCP81/85	1NZ-FE		
シエンタ スーブラ	H15.9~	NCP81/85	1NZ-FE		
H9.8~	JZA80	2JZ-GTE	M/T A/T	●	
			A/T		
			M/T	●	
			A/T		
セリカ	H11.9~	ZZT231	2ZZ-GE	M/T A/T	●
				A/T	
		ZZT230	1ZZ-FE	M/T A/T	●
ノア・ ヴォクシー	H22.4~	ZRR70/75G.W	3ZR-FAE		☆
	H19.6~	ZRR70/75G	3ZR-FE		
		ZRR70/75W	3ZR-FAE		
			ZRR70/75W	3ZR-FE	
H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE			

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
ハイエース・ レジアス エース	H19.8~	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE		
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV		
		KDH201/206V	1KD-FTV		
	H17.1~	TRH224/229W	2TR-FE		
		TRH214/219W	2TR-FE		
		TRH221/226K	2TR-FE		
H16.8~	TRH200K/200V	1TR-FE			
	KDH200/205V	2KD-FTV			
	KDH200/220/225K	2KD-FTV			
ハイラックス サーフ	H17.8~	GRN215W	1GR-FE		
		TRN210/215W	2TR-FE		
パッソ	H22.2~	NGC30	1NR-FE		☆
		KG30/35	1KR-FE		☆
	H16.6~	QNC10	K3-VE		
		KG10/15	1KR-FE		
ハリアー	H18.1~	GSU35/36W	2GR-FE		
		GSU30/31W	2GR-FE		
	H15.2~	MCU35/36W	1MZ-FE		
		MCU30/31W	1MZ-FE		
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE		
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE		
	H23.5~	ZVW41W	2ZR-FXE		☆
プリウス α ブレイド	H19.8~	GRE156H	2GR-FE		
	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE		
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE		
		SCP92	2SZ-FE		
		KSP92	1KR-FE		
ポルテ	H16.7~	NNP11/15	1NZ-FE		
		NNP10	2NZ-FE		
マークII・ クレスト・ チェイサー	H12.10~	JZX110	1JZ-GTE	M/T A/T	●
				A/T	
	H8.9~	JZX100	1JZ-GTE	M/T A/T	●
			1JZ-GE		
マークX	H21.10~	GRX133	2GR-FSE		
		GRX130/135	4GR-FSE		
H16.11~	GRX121	3GR-FSE			
	GRX120/125	4GR-FSE			
マークX ジオ	H19.9~	GA10	2GR-FE		
		ANA10/15	2AZ-FE		
		NCP120/125	1NZ-FE		☆
ラクティス	H22.11~	NSP120	1NR-FE		☆
		NCP100/105	1NZ-FE		☆
		SCP100	2SZ-FE		☆
ランドクルーザー プラド	H17.8~	GRJ120/121W	1GR-FE		
		TRJ120/125W	2TR-FE		
		KDJ120W	1KD-FTV		
bB	H17.12~	QNC21	3S2-VE		
		QNC20/25	K3-VE		
	H14.8~	NCP31/35	1NZ-FE		
		NCP31/35	1NZ-FE		●
iQ	H21.8~	NGP30	2NZ-FE		
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE		
MR-S	H11.10~	ZZW30	1ZZ-FE	M/T A/T	●
MR2	H9.12~	SW20	3S-GE	VVT-i	●
RAV4	H17.11~	ACA31/36W	2AZ-FE		

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	L C
アベニール・ アベニール サリュウ	H14.8~	W11	QR20DE QG18DE	
	H10.8~	W11	SR20DET/DE	●
	ウィングロード	H17.11~	Y12	MR18DE HR15DE
H13.10~		Y11	QR20DE	
	H11.5~	Y11	SR20VE QG15/18DE	
エクストレイル	H20.9~	T31	M9R	☆
	H19.8~	N31	QR25DE MR20DE	
		H13.2~	T30	SR20VE
	H12.10~	T30	QR20DE	
エルグランド	H22.8~	E52	VQ35DE QR25DE	☆
			VQ25DE	☆
	H16.12~	E51	VQ25DE	☆
	H14.5~	E51	VQ35DE	
キャラバン	H19.9~	E25	Z330DDTI QR20/25DE	
キューブ	H20.11~	Z12	HR15DE	
	H17.5~	Z11	HR15DE	
	H14.10~	Z10	CG13DE	●
	H10.2~	Z10	CG13DE	●
ジューク	H22.11~	F15	MR16DDT	☆
	H22.2~	F15	HR15DE	☆
シルビア	H11.1~	S15	SR20DET/DE	●
	H5.10~	S14	SR20DET/DE	●
	H11.1~	R34	RB26DETT	●
スカイライン GT-R	H7.1~	R33	RB26DETT	●
スカイライン	H20.12~	V36	VQ37VHR	☆
		V36	VQ25/35HR	
	H18.11~	V35	VQ35DE	
	H14.2~	V35	VQ35DE	
	H13.6~	V35	VQ25/30DD	
H10.5~	R34	RB25DET/DE	●	
H5.8~	R33	RB25DET/DE	●	
スカイライン クーペ	H19.10~	V36	VQ37VHR	
H15.1~	V35	VQ35DE		
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	VQ37VHR	
ステージア	H16.8~	M35	VQ35DE	
		M35	VQ25/30DD VQ25DET	☆
	H13.10~	M35	VQ25DET	
	H9.10~	C34	RB26DETT	●
セレナ	H8.9~	C34	RB25DET/DE	●
	H17.5~	C25	MR20DE	
	H13.12~	C24	QR20/25DE	
	H11.6~	C24	SR20DE	
ティアナ	H20.6~	J32	VQ25/35DE QR25DE	
	H15.2~	J31	VQ23/35DE QR25DE	
ティーダ・ ティエダラティオ	H16.9~	C11	MR18DE HR15DE	
デュアリス	H19.5~	J10	MR20DE	
ノート	H20.10~	E11	HR16DE	
	H17.1~	E11	HR15DE	
フーガ	H19.12~	Y50	VQ25HR	
	H16.10~	Y50	VQ25/35DE	
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	
	H19.1~	Z33	VQ35HR	
	H14.7~	Z33	VQ35DE	
ブルーバード シルフィ	H17.12~	G11	MR20DE HR15DE	
			HR15DE	
プレサージュ	H15.7~	U31	VQ35DE QR25DE	
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	☆
	H17.8~	K12	HR15DE	
	H14.3~	K12	CR10/12/14DE	
ムラーノ	H20.9~	Z51	VQ35DE QR25DE	
			VQ35DE	
	H16.9~	Z50	QR25DE	
モコ	H23.2~	MG33S	R06A	☆
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A	☆
AD AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	☆
			MR18DE HR15DE CR12DE	☆
NV200	H21.5~	M20	HR16DE (A/T)	☆

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
インプレッサ・ インプレッサ ワゴン・ インプレッサ アネシス・ インプレッサ G4・ インプレッサ スポーツ	H23.12~	GJ6/7	FB20		☆
		GP6/7	FB20		☆
		GJ2/3	FB16		☆
	H22.7~	GVF	EJ25		☆
		GVB	EJ20		☆
	H21.2~	GRF	EJ25		
	H20.10~	GE6/7	EJ20		
		GH6	EJ20		
		GE2/3	EL15		
	H19.10~	GRB	EJ20		
		GH7/8	EJ20		
	H18.6~	GD/GGC	EL15		
GD/GGD		EL15			
H15.9~	GD/GG3	EJ15			
	GD/GG2	EJ15			
H12.10~	GDB/GGB	EJ20	T/C	●	
	GD/GG9	EJ20			
H12.8~	GDA/GGA	EJ20	T/C	●	
	GG2/3	EJ15			
H8.9~	GC/GF8	EJ20	T/C	●	
	YA9	EJ25			
H20.6~	YA4/5	EJ20			
H23.5~	LA100/110F	KF		☆	
ステラ					
トレジャ	H22.11~	NCP120X	1NZ-FE		☆
		NCP125X	1NZ-FE		☆
		NSP120X	1NR-FE		☆
フォレスター	H22.10~	SH9	EJ25		☆
		SHJ	FB20		☆
	H19.12~	SH5	EJ20		
		SG9	EJ25	T/C	●
	H14.2~	SG5	EJ20		
				NA	●
	H10.9~	SF9	EJ25		●
		SF5	EJ20	NA	●
	H9.2~	SF5	EJ20	T/C	●
プレオ	H22.4~	L275/285F	KF		☆
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF		☆
レガシィ	H21.5~	BRF	EZ36		
		BM/BR9	EJ25		
	H20.5~	BPH	EJ25		
		BP9	EJ25		
	H15.10~	BP/BL5	EJ20		
		BP/BL5	EJ20		
	H15.4~	BE/BHE	EZ30		●
		BHE	EZ30		●
	H12.5~	BE/BH9	EJ25		●
		BE5	EJ20	T/C	●
	H10.12~			DOHC,NA	●
H10.6~	BH9	EJ25	T/C	●	
	BH5	EJ20	DOHC,NA SOHC	●	
R1	H17.1~	RJ1/2	EN07		
R2	H15.12~	RC1/2	EN07		

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
エッセ	H17.12~ H22.3	L235/245S	KF		☆
クー	H18.5~	M401/411S M402S	K3-VE 3SZ-VE		
コペン	H14.7~	L880K	JB-DET		●
ソニカ	H18.6~	L405/415S	KF-DET		
タント	H19.12~	L375/385S	KF		☆
タントエグゼ	H15.11~	L350/360S	EF		
ピエゴ	H21.12~	L455/465S	KF		☆
ブーン	H18.1~	J200/210G	3SZ-VE		
		M601S	1NR-FE		
	H22.2~	M600/610S	1KR-FE		
		M312S	KJ-VET		
	H18.3~	M301S	K3-VE		
H16.6~	M300/310S	1KR-FE			
ミラ・ ミラアヴィ・ ミラジーノ	H18.10~	L275/285S	KF		☆
	H14.12~	L250/260S	EF		
	H13.7~	L700/710S	EF-DET		●
	H12.10~	L700S	EF-DET	E-4AT	●
		L700/710S	EF-VE EF-SE EF-DET		●
ミライース	H23.9~	LA300/310S	KF		☆
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF		☆
ムーヴ	H22.12~	LA100/110S	KF		☆
		L175/185S	KF		☆
	H18.10~	L150/160S	EF		
		L152S	JB-DET		
	H13.10~	L910S	EF-DET	E-4AT	●
L902/912S		JB-DET			
H13.1~	L900S	EF-DET	E-4AT	●	
	H10.10~	L900/910S	EF-VE EF-SE EF-DET		●
		L902S	JB-DET		●
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF		☆
ムーヴラテ	H16.8~	L550/560S	EF		

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	L C	
アクセラ・ アクセラ スポーツ	H15.9~	BK3P	L3-VE		
		BKEP	LF-DE		
		BK5P	ZY-VE		
	H20.1~	GH5AS/AP	L5-VE		
		GH5FS/FP	L5-VE		
H17.6~	GG3P	L3-VDT			
	GG3S/3P	L3-VE			
	GGES/EP	LF-DE			
H14.5~	GH5AW/FW	L5-VE			
	GHEFW	LV-VE			
	GY3W	L3-VE			
H14.6~	GYEW	LF-DE			
	DE5FS	ZY-VE			
H19.7~	DE3AS/FS	ZJ-VE			
	DE3FS	ZJ-VE			
	DY5WR	ZY-VE			
H15.11~	DY3WR	ZJ-VE			
	DY5W	ZY-VE			
H14.8~	DY3W	ZJ-VE			
H17.2~	CR3W	L3-VE			
	CREW	LF-DE			
ベリーサ	H16.6~	DC5W/R	ZY-VE		
ロードスター	H17.8~	NCCEC	LF-VE		
H12.6~	NB8C	BP-VE	●		
	NB8C	BP-ZE	●		
	NB6C	B6-ZE	●		
MPV	H18.2~	LY3P	L3-VE		
			L3-VDT		
RX-7	H7.12~	FD3S	13B-REW	●	
RX-8	H15.5~	SE3P	13B-MSP	●	

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
アルト	H21.12~	HA25S	K6A		
		HA24S	K6A		
	H12.12~	HA23S	K6A		
		HA22S	K6A		
H10.10~	HA12S	F6A			
H10.10~	HA22S	K6A	VVT T/C		
			T/C,M/T	●	
			T/C,A/T	●	
			M/T	●	
			A/T		
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A		
		HE21S	K6A	M/T	●
	H15.9~			M/T	●
				A/T	
H14.10~	HE21S	K6A			
	HE21S	K6A			
エブリイ	H17.8~	DA64V/W	K6A		☆
		DA62V/W	K6A		
	H13.9~	JB23W	K6A		
		JB23W	K6A		
H23.12~	ZC32S	M16A			
	ZC/ZD72S	K12B			
	ZC71S	K12B			
	ZC31S	M16A			
	ZC/ZD21S	M15A			
H16.11~	ZC/ZD11S	M13A			
セルボ	H18.11~	HG21S	K6A		
		MA15S	K12B		
	H23.1~	MK21S	K6A		☆
ワゴンR	H20.9~	MH23S	K6A		
		MH22S	K6A		
	H19.1~	MH21S	K6A		
		MC22S	K6A	T/C	●
	H12.12~			NA	
			T/C	●	
H10.10~	MC12S	F6A	T/C,M/T	●	
	MC21S	K6A	T/C,A/T	●	
	MC11S	F6A	T/C,M/T T/C,A/T	●	
Kei	H13.4~	HN22S	K6A		
		HN12S	F6A		
	H10.10~	HN21S	K6A	T/C,M/T	●
HN11S		F6A	T/C,A/T T/C,M/T	●	
MRワゴン	H23.1~	MF33S	R06A		☆
		MF22S	K6A		
	H18.1~	MF21S	K6A		
		MF21S	K6A	T/C	●
H13.12~			NA		
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A		

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
コルト・ コルトプラス	H18.5~	Z27AG/24WG	4G15		
		Z23/24A	4A91		
	H16.10~	Z21/22A	4A90		
		Z23/24W	4A91		
		Z27AW	4G15		
H14.11~	Z27/28A	4G15			
	Z25/26A	4G19			
デリカD:2	H23.3~	MB15S	K12B		☆
ランサー エボリューション	H17.3~	CT9A	4G63	A/T	
		CT9A (IX型)	4G63		●
	H15.1~	CT9A (VII型)	4G63		●
		CT9A (VII型)	4G63	A/T	
	H13.2~	CT9A (VII型)	4G63	M/T	●
H8.8~	CN/CP9A (IV~VI型)	4G63			●
ekスポーツ	H18.9~	H82W	3G83		
ekワゴン	H13.10~	H81W	3G83		

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション 区別他	L C
アクティ	H11.5~	HH5/6	E07Z		
アコード	H14.10~	CL9	K24A		
		CL7/8	K20A	A/T	
	H12.6~	CL7	K20A	M/T	●
		CL1	H22A		●
アコードワゴン	H14.11~	CM2/3	K24A		
		CH9	H23A		●
	H9.10~	CF7	F23A		●
インサイト	H21.2~	ZE2	LDA		
インテグラ	H16.9~	DC5	K20A		
		DC5	K20A	M/T	●
				A/T	
エリシオン	H18.12~	RR5/6	J35A		
		RR3/4	J30A		
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A		
		RB1/2	K24A		
	H15.10~	RA8/9	J30A		
		RA6/7	F23A		
	H11.12~				
ザッツ	H14.2~	JD1/2	E07Z		
シビック	H21.11~	FN2	K20A		☆
		FD2	K20A	M/T	●
	H19.3~	FD2	K20A		●
		FD1	R18A		
	H18.4~	EP3	K20A		●
		ES3	D17A	M/T	●
	H12.9~			A/T	
			マルチマチック		
H10.9~	ES1/2,EU1/2	D15B		●	
シビック ハイブリッド	H17.11~	FD3	LDA		
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A		
		RG3/4	K24A		
	H17.5~	RG1/2	K20A		
		RF7/8	K24A		
H15.6~	RF5/6	K20A			
	RF3/4	K20A			
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A		
		RN6/7	R18A		
	H15.12~	RN5	K20B		
RN3/4		K20A			
H12.10~	RN1/2	D17A			
ゼスト	H18.3~ H20.11	JE1/2	P07A		
バモス	H11.5~	HM1/2	E07Z		
バモスコピオ	H15.4~	HM3/4	E07Z		
フィット	H19.10~	GE8/9	L15A		
		GE6/7	L13A		
	H14.8~	GD3/4	L15A		
		GD1/2	L13A		
フィットシャトル	H23.6~	GG7/8	L15A		☆
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A		
モビリオ	H13.12~	GB1/2	L15A		
モビリオスバイク	H14.9~	GK1/2	L15A		
ライフ	H15.9~	JB5/6/7/8	P07A		
ライフダンク	H12.12~	JB3/4	E07Z		●
		JB1/2	E07Z		
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA		