


[塩ビ管・継手] **透明TS継手**

**「見える化」で漏えい防止**  
**接合状態の視認性をアップ**



塩ビ製で、T字型やおねじ・めねじ付きなどさまざまなタイプを用意。呼び径は、13、16、20、25、30、40、50をラインナップ。



C-TSL13(エルボ)

塩ビ管・バルブ等との接着も簡単だ。



塩ビ用接着剤「タフダイH-I(白)」  
 白色のため、接続状態が一目でわかる。  
 JWVA S101準拠品  
**WHITE500G**  
 発注コード 446-6519  
 メーカー希望小売価格[1個]  
 税抜¥1,430  
 オレンジブック価格[1個]税込  
 (5%)¥1,502(8%)¥1,544

**接着剤とセットで**

水道配管において、漏れなどの事故の多くが接続の不備だそう。そんな事故対策に、クリアな透明色で、管の接続状態を一目で確認できる、この水道用継手をお勧めしたい。塩ビ製なので、化学薬品にも対応可能だ。

パイプとの接続に、専用接着剤「タフダイH-I(白)」を使えば、挿入不足や接着剤の有無も一目瞭然。継手の形状は多彩に用意しており、複雑な配管設計にも対応。スムーズな流れを求める現場に、クリアな回答を出してくれるはずだ。

**NEW**

**透明TS継手**

品番 **C-TSL13**  
 発注コード **446-3048**  
 メーカー希望小売価格[1個]税抜¥85  
 オレンジブック価格[1個]税込  
 (5%)**¥75**(8%)**¥77**

●塩ビ管呼び径:13●使用温度範囲:5~35℃●最高使用圧力:1.0MPa●材質:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●製造国:日本  
 ○オレンジブック2014 **2-2127** をご参照ください

オレンジブック

検索

ご注文はWEBへ!!

※メーカーカタログは発注コード **801-2865** にてご請求頂けます。

メーカーから一言

**パイプ・継手で暮らしを支える**

タキロンKCGホームインフラブメント株式会社 課長  
 中村 俊之さん



クボタシーアイは、2005年に株式会社クボタとシーアイ化成株式会社が統合して生まれたパイプ・継手製品のメーカーです。製品は、水道や土木、建築設備、電力・通信、ガスなど幅広い分野で必要とされています。普段は目に見えませんが、水道配水用ポリエチレン管や下水道用リブパイプ、電力・通信ケーブル保護管など、地中や床・壁裏で出合える製品のトップブランドです。当社では、より付加価値の高い製品や管路システムを開発するため、大阪府堺市に「プラスチック管路技術センター」を設立。ライフラインの耐震化、老朽管路の更生工法、浸水対策製品といった「暮らしを支える」技術の開発に、日々、力を注いでいます。



プラスチック管路  
 技術センター

商品についてのお問い合わせ  
**TEL.03-5715-7701**

メーカーホームページ検索ワード

**クボタシーアイ**